

**SZS M25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SZS (Gezahnnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 25, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.	<a href="#">1736320000</a>
Typ	SZS M25
GTIN (EAN)	4008190963521
VPE	10 Stück

**SZS M25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	4,5 mm	Höhe (inch)	0,177 inch
Nettogewicht	6,88 g		

**Allgemeine Angaben**

Außendurchmesser	37,4 mm	Gewinde (außen)	M 25
Gewinde (innen)	M 25	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	halogenfrei	Innendurchmesser D2	25,3 mm
Stärke	1,9 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SZS M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

