

**ZAD 6/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Z řada, Kryt
Objednávací číslo	<a href="#">1752620000</a>
Typ	ZAD 6/5
GTIN (EAN)	4032248007929
Množství	20 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,087 inch
Výška	79 mm	Výška (v palcích)	3,11 inch
Šířka	18,74 mm	Šířka (v palcích)	0,738 inch
Čistá hmotnost	3,29 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50
Trvalá provozní teplota, max.	120		

## Specifikace systému

Verze	Ize zapojit	Nutná koncová deska	Ano
-------	-------------	---------------------	-----

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	16 mm
-----------------	-------

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Směr připojení	vrchol	Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou
----------------	--------	---------------	-----------------------------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## ZAD 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – 28682\\_ZAD\\_6-5\\_DXF.dxf](#)  
[CAD data – STEP](#)

Technické údaje [Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury