

ZQV 4N/2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, 32 A
Art.nr.	1758250000
Typ	ZQV 4N/2 GE
GTIN (EAN)	4032248169795
Förp.	60 Stück
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2021-12-31
Alternativ produkt	1527930000

Skapandedatum den 19 maj 2024 21:56:17 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

ZQV 4N/2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	25,7 mm	Byggdjup (tum)	1,012 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0,433 inch
Bredd	2,8 mm	Byggbredd (tum)	0,11 inch
Nettovikt	1,5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60
Varaktig driftstemperatur, max.	130		

Allmänt

Antal poler	2	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Märkdata

Märkström	32 A
-----------	------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	6,1 mm
------------------	--------

Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Ja		

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	2	Märkström 2-polig	32 A
Märkström flerpolig	32 A	Typ	Överkoppling

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
--------------------	--

ZQV 4N/2 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Godkännanden**

ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter

[Zuken E3.S](#)

Användardokumentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer