

KSW 4 16/3,5 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Bezeichnungstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSW, Klemmenmarkierung, 4 x 56 mm, Raster in mm (P): 3.50 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.	1630150001
Typ	KSW 4 16/3,5 1-16
GTIN (EAN)	4008190214555
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 22. Mai 2024 10:07:29 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KSW 4 16/3,5 1-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Breite	56 mm	Breite (inch)	2,205 inch
Nettogewicht	1 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	150 °C
--------------------------	--------

Allgemeine Angaben

Anzahl je Bogen	20	Applikation / Hersteller	Weidmueller
Aufdruck	1-16	Aufdruck-Farbe	schwarz
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Aufgedruckte Zeichen	Zahlen
Ausführung	selbstklebend	Breite	56 mm
Einsatztemperaturbereich	150 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Farbe	weiß	Kleber	Acrylat
Materialfarbe nach Widerstandskode	9	Orientierung des Aufdrucks	waagrecht
Werkstoff	Polyester, PVC frei		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	