


**CC-H 85/54 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Исполнение	ClipCard, Аксессуар, 90 x 58 mm, серый
Номер для заказа	<a href="#">1631640002</a>
Тип	CC-H 85/54 GR
GTIN (EAN)	4008190465261
Кол.	20 Шт.

## CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	13 мм	Глубина (дюймов)	0,512 inch
Высота	90 мм	Высота (в дюймах)	3,543 inch
Ширина	58 мм	Ширина (в дюймах)	2,283 inch
Масса нетто	20,9 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Аксессуар на комбинацию	
Материал	Полиамид 66
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	8
Цветовой код	серый
Ширина	58 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

## CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## естественный



Кабельные стяжки СВ для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

## Основные данные для заказа

Тип	CB 360/4,5 NC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">42791000000</a>	Соединитель кабеля, 4,5 x 360 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Кол.	100 Шт.	
Тип	CB 365/7,5 NC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">42791000000</a>	Соединитель кабеля, 7,5 x 365 mm, Полиамид 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Кол.	100 Шт.	