

ZAP/TW ZDU1.5/2AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Verze | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| Objednací číslo | 1776040000 |
| Typ | ZAP/TW ZDU1.5/2AN BL |
| GTIN (EAN) | 4032248188123 |
| Množství | 20 ks |

ZAP/TW ZDU1.5/2AN BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 28,9 mm | Hloubka (v palcích) | 1,138 inch |
| Výška | 51,5 mm | Výška (v palcích) | 2,028 inch |
| Šířka | 2 mm | Šířka (v palcích) | 0,079 inch |
| Čistá hmotnost | 2,3 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|---------------------------|
| Verze | Koncová a mezilehlá deska |
|-------|---------------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál | Wemid | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytky | Ano |
|-------------------|--------------|-----------|-----|

Rozměry

| | |
|--------------|----------|
| TS 35 offset | 46,33 mm |
|--------------|----------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |