

SKMU EMV M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, M 25, 3.6 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1777640000 |
| Typ | SKMU EMV M25 |
| GTIN (EAN) | 4032248157914 |
| VPE | 50 Stück |

SKMU EMV M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe | 5,2 mm | Höhe (inch) | 0,205 inch |
| Nettogewicht | 10,7 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Außendurchmesser | 30 mm | Gewinde (außen) | M 25 |
| Gewinde (innen) | M 25 | Gewindelänge | 3,6 mm |
| Gewindesteigung | 1,5 mm | Halogene | Nein |
| Schlüsselweite 1 | 30 mm | Verschraubung | M 25 |
| Werkstoff | Messing, vernickelt | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

SKMU EMV M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

