

## VP M25-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 25, 7 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1777750000</a>
Típus	VP M25-MS65
GTIN (EAN)	4032248158027
Qty.	100 Stück

## VP M25-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0,433 inch
Hossz	11 mm	Hossz, inch	0,433 inch
Átmérő	28 mm	Falvastagság, min.	0,5 mm
Falvastagság, max.	6 mm	Nettó tömeg	14,26 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

## Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Fej átmérő	28 mm
Halogén	Nem	Külső menet	M 25
Menet hossza	7 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	NBR	Szilikon	Nem
Tömszelencék	metrikus	Tömítés	NBR
Tömítőgyűrű átmérője	25 mm	Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.)
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-33
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**VP M25-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**