

**HDC-C-HE-SM4.0AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Mångpoliga kontaktdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane, Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	<a href="#">1651460000</a>
Typ	HDC-C-HE-SM4.0AU
GTIN (EAN)	4008190400132
Förp.	100 Stück

Skapandedatum den 29 maj 2024 20:44:18 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## HDC-C-HE-SM4.0AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Diameter	4,5 mm	Nettovikt	1,35 g
----------	--------	-----------	--------

## Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	7,5 mm
Genomgångsmotstånd (6)	≤2 mΩ	Kontaktdiameter stift Ø	2,5 mm
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Ledararea	4 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Material	Kopparlegering
Serie	HE	Stickcykler	≥ 500
Tillverkningsmetod	svarvade	Typ	Hane
Utförande insats	HE, HEE, HQ, MixMate	Yta	Guld

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# HDC-C-HE-SM4.0AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## HDC-C-HE-SM4.0AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Crimping tools



## Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

## Allmänna beställningsdata

Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9205430000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 6mm², 4-Indent-
GTIN (EAN)	4032248733446	Crimp
Förp.	1 Stück	
Typ	CTX CM 1.6/2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9018490000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 4mm², W-Crimp
GTIN (EAN)	4008190884598	
Förp.	1 Stück	

## Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1866750000</a>	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437078	
Förp.	1 Stück	