


HDC-C-HD-BM1.5AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Промышленный разъем, Обжимной контакт, HD, HDD, HQ, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5, круглый, Сплав медный |
| Номер для заказа | 1651700000 |
| Тип | HDC-C-HD-BM1.5AU |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 |
| Кол. | 100 Шт. |

Дата создания 20 мая 2024 г. 19:15:14 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-C-HD-BM1.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|-------------|---------|
| Диаметр | 3,5 мм | Масса нетто | 0,647 g |
|---------|--------|-------------|---------|

Общие данные

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Вид соединения | Обжимное соединение | Диаметр контакта, вилка Ø | 1,6 мм |
| Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 8 мм | Исполнение вставки | HD, HDD, HQ, MixMate |
| Материал | Сплав медный | Материал контактов | Сплав медный |
| Объемное сопротивление | ≤4 mΩ | Поверхность | Золото |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm ² | Серия | HD |
| Сечение соединительного провода | 1,5 mm ² | Способ изготовления | круглый |
| Тип | Гнездо | Циклы коммутации | ≥ 500 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cURus) | E92202 |

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC-C-HD-BM1.5AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения**

| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge | |
|-----------------------------|----------------|------|
| 0,14 - 0,37 mm ² | AWG 26-22 | 8 mm |
| 0,50 mm ² | AWG 20 | 8 mm |
| 0,75 - 1,00 mm ² | AWG 18 | 8 mm |
| 1,50 mm ² | AWG 16 | 8 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 | 8 mm |



HDC-C-HD-BM1.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип | REMOVAL TOOL HD | Исполнение |
| Номер для заказа | 1886730000 | Инструменты, Экстрактор контактов |
| GTIN (EAN) | 4032248437054 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | CTIN CM 1.6/2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 18865430000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | 0.14mm², 6mm², Обжим с 4 выемками |
| Кол. | 1 Шт. | |
| Тип | CTX CM 1.6/2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 1886490000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | 0.14mm², 4mm², W-обжим |
| Кол. | 1 Шт. | |