

CC-H 85/27 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка оборудования, Аксессуар, 90 x 31 мм, черный
Номер для заказа	1675130001
Тип	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Кол.	40 Шт.

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	13 мм	Глубина (дюймов)	0,512 inch
Высота	90 мм	Высота (в дюймах)	3,543 inch
Ширина	31 мм	Ширина (в дюймах)	1,22 inch
Масса нетто	11,48 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Клей	Клейкая лента, двусторонняя
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Аксессуар на комбинацию	
Материал	Полиамид 66
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0
Цветовой код	черный
Ширина	31 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

CC-H 85/27 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

естественный



Кабельные стяжки СВ для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Основные данные для заказа

Тип	CB 365/7,5 NC	Исполнение
Номер для заказа	4279100000	Соединитель кабеля, 7,5 x 365 mm, Полиамид 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
Кол.	100 Шт.	
Тип	CB 360/4,5 NC	Исполнение
Номер для заказа	4279000000	Соединитель кабеля, 4,5 x 360 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Кол.	100 Шт.	