

ET S7-12/50 GE-A4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Nelepící značky ET S7 DIN-A4 se používají na označení modulů S300, S400 a S7 od společnosti Siemens. S použitím softwaru M-Print® Pro společnosti Weidmüller je možný přizpůsobený laserový tisk.

- U černého tisku je barva pozadí žlutá nebo tyrkys (krabice)
- Štítky lze snadno oddělit (nelepí)

Všeobecné objednávací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 50 x 12 mm, Siemens, Žlutá
Objednávací číslo	1804480000
Typ	ET S7-12/50 GE-A4
GTIN (EAN)	4032248265633
Množství	10 ks

Datum vytvoření 28. května 2024 1:01:31 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ET S7-12/50 GE-A4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Šířka	12 mm	Šířka (v palcích)	0,472 inch
Čistá hmotnost	32 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Siemens	
Barevný	Žlutá	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Halogen	Ano	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Materiál	Vinylová fólie	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Počet na list	84	
Počet značek na kombinaci	1 List se štítky = 84 Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	84
Počet štítků v balení	840	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Šířka	12 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

ET S7-12/50 GE-A4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

