

WQV 95N/120N/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Energieeinspeisung**

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 27.00, Isoliert: Nein, 269 A, silbergrau
Best.-Nr.	1826910000
Typ	WQV 95N/120N/4
GTIN (EAN)	4032248329960
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 21. Mai 2024 15:01:39 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

WQV 95N/120N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	29 mm	Tiefe (inch)	1,142 inch
Höhe	91 mm	Höhe (inch)	3,583 inch
Breite	9,5 mm	Breite (inch)	0,374 inch
Nettogewicht	106 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Polzahl	4
---------------	---------------	---------	---

Bemessungsdaten

Nennstrom	269 A
-----------	-------

Maße

Raster in mm (P)	27 mm
------------------	-------

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	4	Anzugsdrehmomentbereich Befestigungsschraube	3,0...6,0 Nm
Bemessungsstrom mehrpolig	269 A	Typ	Querverbinder

Systemkennwerte

Ausführung	für Klemmen
------------	-------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer verzinkt	Farbe	silbergrau
-----------	-----------------	-------	------------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
-----------------	------------	---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

WQV 95N/120N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

WQV 95N/120N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Distanzhülse



Allgemeine Bestelldaten

Typ	VH 36.1/8/6.4	Ausführung
Best.-Nr.	1967100000	W-Reihe, Distanzhülse
GTIN (EAN)	4032248739202	
VPE	5 Stück	