

**SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Service Pack egy perforált lapokon előnyomtatott szimbólumokat tartalmazó csomag. Az elektromos rendszerek feliratozásához használható átfogó megoldás rendkívül jól ellenáll az alkil-alkoholoknak és benzéneknek.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 16 x 16 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1707350005</a>
Típus	SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN
GTIN (EAN)	4008190925352
Qty.	1 Stück

## SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0,63 inch
Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	35,2 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	akrilbevonatú szövet		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4		
Jelölők száma kombinációként	Jelölők száma kombinációként	20	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10	
	Tápellátás formája		
Jelölők száma kombinációként	1 Etikettlap = 20 Készülékjelölők		
Laponkénti jelölőszám	20		
Number of markers per packaging unit	200		
Nyomatott karakterek	Szimbólumok		
Nyomatás	FÖLDELÉS		
Nyomatás színe	fekete		
Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer		
Szélesség	16 mm		
Szín	sárga		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-45...80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-45 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--