

SKMU PG36-K SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | SKMU PA (Kunststoffgegenmutter), Gegenmutter, PG 36, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Best.-Nr. | 1719170000 |
| Typ | SKMU PG36-K SW |
| GTIN (EAN) | 4008190352394 |
| VPE | 10 Stück |

SKMU PG36-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe | 8 mm | Höhe (inch) | 0,315 inch |
| Nettogewicht | 6,16 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------|------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C... 100 °C |
|--------------------|------------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|
| Außendurchmesser | 69,3 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
| Gewinde (außen) | PG 36 | Gewinde (innen) | PG 36 |
| Gewindelänge | 8 mm | Gewindesteigung | 1,59 mm |
| Halogene | Nein | Schlüsselweite 1 | 60 mm |
| Silikone | Nein | Stärke | 8 mm |
| Verschraubung | PG 36 | Werkstoff | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

Zulassungen

Zulassungen



| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

SKMU PG36-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

