

**SKMU PG36-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 36, 5 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1719220000</a>
Typ	SKMU PG36-MS
GTIN (EAN)	4008190352479
VPE	50 Stück

**SKMU PG36-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	5 mm	Höhe (inch)	0,197 inch
Nettogewicht	20,5 g		

**Allgemeine Angaben**

Außendurchmesser	58,91 mm	Gewinde (außen)	PG 36
Gewinde (innen)	PG 36	Gewindelänge	5 mm
Gewindesteigung	1,59 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	51 mm	Stärke	5 mm
Verschraubung	PG 36	Werkstoff	Messing, vernickelt

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## SKMU PG36-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

