

CB 200/3,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.

- W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS.
- zgodne z IEC 62275: 2006
- Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | Opaska kablowa, 3,5 x 200 mm, poliamid 66, 180 N |
| Nr zam. | 1720630000 |
| Typ | CB 200/3,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4008190362317 |
| Ilość | 100 Szt. |

CB 200/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 1,25 mm | Głębokość (cale) | 0,049 inch |
| Wysokość | 200 mm | Wysokość (cale) | 7,874 inch |
| Szerokość | 3,5 mm | Szerokość (cale) | 0,138 inch |
| Masa netto | 0,929 g | | |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...85 °C |
|-------------------------------|-------------|

materiał instalacyjny

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|-------------|
| Halogenki | Nie | Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Odporność na promienie UV | Nie | Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła) | 40 lbf |
| ponownie otwierana | Nie | tworzywo | poliamid 66 |
| wytrzymałość na rozciąganie | 180 N | zakres temperatur roboczych, maks. | 85 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C | Średnica kabla, maks. | 50 mm |
| Średnica wiązki, maks | 50 mm | Średnica wiązki, min. | 3 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|-----------------------|------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (UR) | E317499 |

Pobieranie

| | |
|--|--|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | DE PI830000 160627 001 |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

CB 200/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

