

MOFU 15/35 ZDUB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Montagefötter används för att montera komponenter som inte kan fästas direkt på en DIN-skena.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Monteringsfot
Art.nr.	1723660000
Typ	MOFU 15/35 ZDUB
GTIN (EAN)	4008190975531
Förp.	50 Stück

MOFU 15/35 ZDUB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1,693 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Nettovikt	1,18 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Allmänt

Skena	TS 35, TS 15
-------	--------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	övre	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
---------------------	------	----------------	------------------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	18 mm	Offset TS 15	21 mm
Utskjutande mått TS 35	2 mm		

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Ändplatta krävs	Ja
Skena	TS 35, TS 15		

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringstyp	instucken
explosionstestat utförande	Nej	Öppna sidor	höger

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

MOFU 15/35 ZDUB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – 26403_MOFU_15-35_ZDUB_DXF.dxf](#)[CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter

[Zuken E3.S](#)

Användardokumentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)