

BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegnyel, Rögzítőkészlet, Acél
Rendelési szám	1723800000
Típus	BS 35II KLBUE HOLDER
GTIN (EAN)	4008190377038
Qty.	10 Stück

BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	36,5 mm	Mélység (coll)	1,437 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	38,5 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Szín	ezüst
-------	------	------	-------

Rendszer specifikációk

Változat	Húzókegyel	Sín	TS 35
----------	------------	-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Méretetek

Átmérő	3 mm	TS 35 eltolás	26,5 mm
--------	------	---------------	---------

Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----	-------	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

BS 35II KLBUE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlábak



A rögzítőlábak olyan komponensek rögzítésére használatosak, amelyek nem pattinthatók közvetlenül a DIN tartósínekre.

Általános rendelési adatok

Típus	FM 4/TS35	Verzió
Rendelési szám	6687900000	Rögzítőláb szerelősínre, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
Qty.	40 Stück	

Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	WSH 5	Verzió
Rendelési szám	1080100000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 3/H/N	Verzió
Rendelési szám	1715970000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 1	Verzió
Rendelési szám	1068700000	Tartozékok, Sintartó, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Qty.	10 Stück	
Típus	WSH 6	Verzió
Rendelési szám	1080200000	Tartozékok, Sintartó, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Qty.	10 Stück	