

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Symbol Pack ist eine Taschenpackung mit vorbedruckten elektrischen Symbolen auf perforierten Bögen. Die Vorort Lösung zur Kennzeichnung elektrischer Anlagen mit guter Beständigkeit gegen Alkyl-Alkohole und Benzine.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 25 x 25 mm, gelb
Best.-Nr.	1741090000
Typ	SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR
GTIN (EAN)	4008190964313
VPE	120 Stück

SYMBOL-P. 25X25X25 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0,984 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Nettogewicht	0,283 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-45...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro VPE	Anzahl Verbund pro VPE	10
	Lieferform	Etikettenbogen
	Anzahl Markierer pro Verbund	12
Anzahl Markierer pro VPE	120	
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 12 Gerätemarkierer	
Anzahl je Bogen	12	
Aufdruck	Lightning flash in triangle	
Aufdruck-Farbe	schwarz	
Aufgedruckte Zeichen	gemischte Zeichen	
Ausführung	selbstklebend	
Breite	25 mm	
Einsatztemperaturbereich	-45...80 °C	
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-45 °C	
Farbe	gelb	
Kleber	permanenter Acrylcopolymer	
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	
Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--