

## DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, egyenes, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, nemesacél 1.4305 (303)
Rendelési szám	<a href="#">1868550000</a>
Típus	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
Qty.	10 Stück

## DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0,433 inch
Hossz	21,1 mm	Hossz, inch	0,831 inch
Falvastagság, min.	0,5 mm	Falvastagság, max.	10 mm
Nettó tömeg	15,2 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...105 °C
-------------------	-----------------

## Általános információk

Anyag	nemesacél 1.4305 (303)	Belső átmérő D2	12 mm
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	0,6 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	0,4 Nm
Halogén	halogénmentes	Külső menet	M 12
Levegőáramlás	0,4 l/perc 0,1 bar ΔP mellett, max. 5,0 l/perc 1 bar ΔP mellett	Menet hossza	10 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Szilikon	Nem	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató
Tömszelencék	metrikus	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Védelmi osztály	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68, IP69K
Víz betáplálási pont	> 1,5 bar	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9,1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-18-28-17	ECLASS 13.0	27-18-28-17

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**DAE M12 SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**