

## SAIE-M5S-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Beépített dugók, M5, tű, egyenes, Felerősítő menet: , Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m
Rendelési szám	<a href="#">1873030000</a>
Típus	SAIE-M5S-4-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478293
Qty.	1 Stück

## SAIE-M5S-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	4 g
-------------	-----

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Érintkező	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	1 A
Pólusszám	4	Tömszelencék	M 5
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott

## Általános adatok

Anyag	PVC	Csatlakozás típusa	Érintkező
Csatlakozási menet	M5	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C
Kábelhossz	0,2 m	Névleges feszültség	60 V
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	1 A
Pólusszám	4	Sodrat / kábelhossz	0,2 m
Tömszelencék	M 5	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott
Érkeresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések


Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAIE-M5S-4-0.2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Kapcsolási rajz****Póluskiosztás**