

SCHS3 K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Označení přístrojů, Příslušenství x 10 mm, PVC, Barevný: černá, Samolepicí
Objednávací číslo	1753480000
Typ	SCHS3 K
GTIN (EAN)	4032248014347
Množství	1 ks

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0,236 inch
Výška	1 000 mm	Výška (v palcích)	39,37 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	22 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-20...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	samolepicí	
Barevný	černá	
Barva materiálu podle kódu odporu	0	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Oboustranná lepicí páska	
Materiál	PVC	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Příslušenství	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-20...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	
Verze	Samolepicí	
Šířka	10 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Verze
Objednávací číslo	6736181696	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Tyrkysová, lze
GTIN (EAN)	4008190985967	zapojit
Množství	200 ks	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Verze
Objednávací číslo	6736181687	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Žlutá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4032248208265	
Množství	200 ks	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	

SCHS3 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vlastní tisk



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC SDR	Verze
Objednávací číslo	6766650000	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Podle specifikace
GTIN (EAN)	4032248065547	zákazníka, lze zapojit
Množství	40 ks	