

MOPL K3 NT FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon K (aluminium empty enclosure), Rögzítőlemez, Rögzítőlemez, Magasság: 44 mm, Szélesség: 156 mm, Mélység: 3 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst
Rendelési szám	1899630000
Típus	MOPL K3 NT FE
GTIN (EAN)	4032248519613
Qty.	1 Stück

MOPL K3 NT FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0,118 inch
Magasság	44 mm	Magasság (coll)	1,732 inch
Szélesség	156 mm	Szélesség (coll)	6,142 inch
Rögzítési méret - magasság	22 mm	Rögzítési méret - szélesség	147,2 mm
Nettó tömeg	76 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	2 mm
Felületi minőség	galvanizált	Rögzítési méret - magasság	22 mm
Rögzítési méret - szélesség	147,2 mm		

Általános információ

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	2 mm
Felületi minőség	galvanizált		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

MOPL K3 NT FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TS15



A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

Általános rendelési adatok

Típus	TS15X5 ST K3	Verzió
Rendelési szám	6000003885	Sín, TS 15, Szélesség: 155 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált
GTIN (EAN)	4050118652512	ónbevonat, passzívált
Qty.	20 Stück	