

## SCREWTY-M12-DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
Objednací číslo	<a href="#">1900001000</a>
Typ	SCREWTY-M12-DM
GTIN (EAN)	4032248436408
Množství	1 ks
Balení	Kartonový box

## SCREWTY-M12-DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	268 g
----------------	-------

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	1,7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0,5 Nm
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

Součástí dodávky:

- Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení
- Vyměnitelná čepel 1/4 palce
- Nástavec M12 pro lisované linky

## Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	<a href="#">20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver</a> <a href="#">20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>