

ESG 8/17 SCHS MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---------------------|--|
| Ausführung | ESG, Gerätemarkierer x 17 mm, PA 66, Farbe: nach Kundenwunsch, steckbar |
| Best.-Nr. | 1766640000 |
| Typ | ESG 8/17 SCHS MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248065530 |
| VPE | 40 Stück |
| kompatibler Drucker | 2715590000 2438520000 2438510000 |

ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe | 0,8 mm | Tiefe (inch) | 0,031 inch |
| Höhe | 8 mm | Höhe (inch) | 0,315 inch |
| Breite | 17 mm | Breite (inch) | 0,669 inch |
| Nettogewicht | 0,38 g | | |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | MultiCard |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Gerätemarkierer | |
| Applikation / Hersteller | Schildschiene SchS2 | |
| Aufdruck-Farbe | schwarz | |
| Aufdruckverfahren | MC-Laser | |
| Aufgedruckte Zeichen | Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) | |
| Ausführung | steckbar | |
| Breite | 17 mm | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | |
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | |
| Farbe | nach Kundenwunsch | |
| Halogene | Nein | |
| Werkstoff | PA 66 | |

Gerätemarkierer

| | |
|----------|------|
| Halogene | Nein |
|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

ESG 8/17 SCHS MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



ESG 8/17 SCHS MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SCHS2 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 0337400000 | Gerätemarkierer, Zubehör x 8 mm, PVC, Farbe: schwarz |
| GTIN (EAN) | 4032248396047 | |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | SCHS2 K | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1720600000 | Gerätemarkierer, Zubehör x 8 mm, PVC, Farbe: schwarz, selbstklebend |
| GTIN (EAN) | 4008190362270 | |
| VPE | 1 Stück | |