

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ideální nástroj pro jakoukoliv práci**

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Nástroj pro kabelové vývodky pro vedení a konektory M8, M12
Objednávací číslo	<a href="#">1910000000</a>
Typ	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Množství	1 ks
Balení	Kartonový box

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	216 g
----------------	-------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Důležitá poznámka

Informace o produktu

Součástí dodávky:

- Standardní rukojeť 1/4 palce
- Nástavec M8 pro lisované linky
- Nástavec M8F pro přizpůsobitelné konektory
- Nástavec M12 pro lisované linky
- Nástavec M12F pro přizpůsobitelné konektory

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SCREWTY SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Screwty pro M12 K-kódované a L-kódované přelísované kabely



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY M12 K+L O.SD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">4486610000</a>	Adaptér nástroje pro kabelové vývodky pro tvarovaná vedení M12, s kódem K a L	Plastový pytlík
GTIN (EAN)	4050118497403		
Množství	1 ks		
Typ	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">4522710000</a>	Adaptér nástroje pro kabelové vývodky pro tvarovaná vedení M12, s kódem K a L	Plastový pytlík
GTIN (EAN)	4050118534566		
Množství	1 ks		

### Screwty pro M23 lisované kabely a přizpůsobitelné konektory



Screwty® připevnění je vhodné pro přizpůsobitelné M23 kulaté zásuvné konektory a potažené M23 kulaté zásuvné konektory s vnějším průměrem vroubkované matice 26,2 ±0,3 mm. Utahovací moment je 2 – 2.5 Nm.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY M23	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">4981560000</a>	Adaptér nástroje na kabelovou vývodku pro linky M8 a konektory	Plastový pytlík
GTIN (EAN)	4032248677702		
Množství	1 ks		