

SCREWTY SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Das ideale Werkzeug für alle Fälle**

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit dem Screwty® sind auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut erreichbar. Ohne großen Kraft aufwand, nur durch einfaches Drehen lassen sich Steckverbinder ganz leicht lösen und festschrauben. Der Screwty® passt für die meisten Leitungen und Steckverbinder auch anderer Anbieter (über 90 %) und ist damit weltweit einsetzbar und einzigartig. Der Screwty® besteht aus einem Handgriff mit einem handelsüblichen 1/4-Zoll-Anschluss. Damit kann er für alle Größen verwendet werden: für M12- und M8-Rundsteckverbinder, für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F, sowie alle M23 Stecker und Buchsen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und -Steckverbinder
Best.-Nr.	1910000000
Typ	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
VPE	1 Stück
Verpackung	Karton

SCREWTY SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	216 g
--------------	-------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	<p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Standardhandgriff 1/4 Zoll• Aufsatz M8 für umspritzte Leitungen• Aufsatz M8F für freikonfektionierbare Steckverbinder• Aufsatz M12 für umspritzte Leitungen• Aufsatz M12F für freikonfektionierbare Steckverbinder
----------------	--

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Screwty für M12 K- und L-Codierte umspritzte Leitungen



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SCREWTY M12 K+L O.SD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	2486610000	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für umspritzte M12-Leitungen, K- und L-Codiert	Kunststoffbeutel
GTIN (EAN)	4050118497403		
VPE	1 Stück		
Typ	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	2522710000	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für umspritzte M12-Leitungen, K- und L-Codiert	Kunststoffbeutel
GTIN (EAN)	4050118534566		
VPE	1 Stück		

Screwty für M23 umspritzte Leitungen und freikonfektionierbare Steckverbinder



Der Screwty® Aufsatz ist sowohl für freikonfektionierbare M23 Rundsteckverbinder, als auch für umspritzte M23 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von $26,2 \pm 0,3$ mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 2-2,5 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SCREWTY M23	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	1981560000	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für M23-Leitungen und -Steckverbinder	Kunststoffbeutel
GTIN (EAN)	4032248677702		
VPE	1 Stück		