

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Tömszelence szerszám M8-as, M12-es vezetékhez és csatlakozókhoz
Rendelési szám	<a href="#">1910000000</a>
Típus	SCREWTY SET
GTIN (EAN)	4032248436842
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Kartondoboz

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	216 g
-------------	-------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A szállítási terjedelem tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"><li>• Szabványos markolat 1/4 hüvelyk</li><li>• M8 rögzítés öntött vezetékhez</li><li>• M8F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li><li>• M12 rögzítés öntött vezetékhez</li><li>• M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz</li></ul>
------------------	--

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SCREWTY SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Screwty M23



A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabható M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz és  $26,2 \pm 0,3$  mm külső méretű recézett anyával rendelkező ráöntött M23 kerek dugaszoló csatlakozókhoz alkalmas. A meghúzási nyomaték 2-2,5 Nm.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M23	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	<a href="#">1981560000</a>	Tömszelence szerszám adapter M23-as vezetékhez és csatlakozóhoz		Műanyag	zsák
GTIN (EAN)	4032248677702				
Qty.	1 Stück				

## Screwty M12 K kódolású és L kódolású körbeöntött kábelekhez



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY M12 K+L O.SD	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	<a href="#">2486610000</a>	Tömszelence szerszám adapter fröccsöntött M12-es vezetékhez, K- és L-kódolt		Műanyag	zsák
GTIN (EAN)	4050118497403				
Qty.	1 Stück				

Típus	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD	Verzió		Csomagolás	
Rendelési szám	<a href="#">2522710000</a>	Tömszelence szerszám adapter fröccsöntött M12-es vezetékhez, K- és L-kódolt		Műanyag	zsák
GTIN (EAN)	4050118534566				
Qty.	1 Stück				