

**HDC-C-HD-S-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Száloptikai kábelek garantálják az átvitelt, ami nincs kölcsönhatásban és zavarmentes.

Az új száloptikai érintkezők most már a nagy igénybevételre tervezett csatlakozásokban is használhatók. Az alakjuk megfelel a bevált hagyományos rézhuzalok csatlakoztatásához használt HD csatlakozókénak. Éppen ezért beszerelhetők a HD sorozat létező csatlakozóiba, valamint alkalmasak a ConCept moduláris rendszerrel való használatra.

Még a száloptikai vezetékek és rézhuzalok összekötése is lehetséges egy közös csatlakozóban.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Érintkező, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Rendelési szám	<a href="#">1773630000</a>
Típus	HDC-C-HD-S-LWL1.0POF
GTIN (EAN)	4032248142736
Qty.	10 Stück

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Átmérő	3,5 mm	Nettó tömeg	0,8 g
--------	--------	-------------	-------

## Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	1 mm <sup>2</sup>
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	19 mm
Felületi minőség	ezüst	Gyártás módszerek	fordított
Típus	Érintkező	Verzió betét	HD, HDD, HQ, MixMate
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm <sup>2</sup>	Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkező átmérő, dugó Ø	1,6 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

## Általános rendelési adatok

Típus	HTX-HDC/POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6010950000</a>	Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248331543	
Qty.	1 Stück	
Típus	PS LWL/POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6020390000</a>	Szerszámok, Polírkorong
GTIN (EAN)	4032248300570	
Qty.	1 Stück	
Típus	PB LWL/POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6020400000</a>	Szerszámok, Polírozó lap
GTIN (EAN)	4032248300587	
Qty.	1 Stück	
Típus	AM LWL/POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6020360000</a>	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248300556	
Qty.	1 Stück	

## Vágószerszámok



Vágószerszámok akár 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

## Általános rendelési adatok

Típus	KT 8	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6002650000</a>	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 Stück	

## HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL HD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1866730000</a>	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437054	
Qty.	1 Stück	