

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz**

A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erő kifejtés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Tömszelence-szerszám
Rendelési szám	<a href="#">1939170000</a>
Típus	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag bőrönd + formázott betét

## SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 1 320 g

## Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max. 7 Nm Nyomaték beállítás, min. 0,5 Nm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció

A szállítási terjedelem tartalmazza:

- Nyomatéksavarozó 0,5 – 1,7 Nm + beállítási segédlet
- Nyomatéksavarozó 2,0 – 7,0 Nm
- Cserélhető penge 1/4 hüvelyk
- M8 rögzítés öntött vezetékhez
- M8F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz
- M12 rögzítés öntött vezetékhez
- M12F rögzítés testre szabható csatlakozókhoz
- Készlet:
  - Torx T8 / T10 / T20 / T25
  - Imbuszkulcs 2.5 / 3.0 / 4.0
  - Kereszthorony PH0 / PH1 / PH2
  - Hasított 0.5x3.0 / 0.6x3.5 / 0.8x4.0
- Műanyag bőrönd + formázott betét

## Letöltések

Product Change Notification [20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver](#)  
[20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher](#)

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)