

SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ideální nástroj pro jakoukoliv práci**

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Šroubovací nástroj
Objednací číslo	1939180000
Typ	SAI-SCREWTY BOX
GTIN (EAN)	4032248615506
Množství	1 ks
Balení	Plastové pouzdro + tvarovaná vložka

SAI-SCREWTY BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1 011 g

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max. 1,7 Nm Nastavení krouticího momentu min. 0,5 Nm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Důležitá poznámka

Informace o produktu

Součástí dodávky:

- Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení
- Vyměnitelná čepel 1/4 palce
- Nástavec M8 pro lisované linky
- Nástavec M8F pro přizpůsobitelné konektory
- Nástavec M12 pro lisované linky
- Nástavec M12F pro přizpůsobitelné konektory
- Odizolovací nástroj Odizolovač 6 - 16 mm
- Plastové pouzdro + tvarovaná vložka

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver 20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN