

TSTW 5/M5 ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les supports-rail de montage peuvent être utilisés pour monter des rails din à n'importe quel endroit de l'armoire de distribution. Le rail de din surélevé ou incliné qui en résulte offre à l'installateur un montage et un câblage des composants plus faciles.

Informations générales de commande

Version	Pied de montage pour rail, M 5, Acier
Référence	1779100000
Type	TSTW 5/M5 ZN
GTIN (EAN)	4032248169894
Qté.	10 pièce(s)

TSTW 5/M5 ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	48 mm	Profondeur (pouces)	1,89 inch
Hauteur	72 mm	Hauteur (pouces)	2,835 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0,709 inch
Poids net	33,7 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Rail profilé

Epaisseur	2,1 mm	Matériau	Acier
Surface	zingué		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

TSTW 5/M5 ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vis



Selon le bloc de jonction ou aussi les accessoires, nous offrons différents types de vissés comme des articles supplémentaires ou aussi des pièces de rechange.

Informations générales de commande

Type	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Version
Référence	0295900000	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Qté.	50 pièce(s)	