

**IE-KO-HAT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Övertrycksventil skyddar mot överbelastning
- Cylinderhuvud vinklat 90°
- Vinklat huvud kan vridas 360°
- Ergonomiskt handtag som återgår automatiskt till utgångsläget
- Utloppsstycket fastnar inte längre, tack vare tredelad uppdelning
- Hydraulisk stans av höghållfast aluminium (ca. 40 % lägre vikt)
- Livslängden minskar avsevärt när plåtar av rostfritt stål används

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Plåthålstans
Art.nr.	<a href="#">1966810000</a>
Typ	IE-KO-HAT
GTIN (EAN)	4032248659630
Förp.	1 Stück

## IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4,724 inch
Bredd	290 mm	Byggbredd (tum)	11,417 inch
Nettovikt	3 262 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Hydraulik Plåthålstans
--------------------	------------------------

## Klippverktyg

Drifttryck max.	650 bar	Kvadratstans till	68 x 68 mm; 2,0 mm F=370 N/mm <sup>2</sup>
Rektangelstans till	36 x 112 mm; 2,0 mm F=370 N/mm <sup>2</sup>	Rundstans från 1 till Ø 85 mm	2,0 mm F=370 N/mm <sup>2</sup>
Rundstans från 2 till Ø 64 mm	3,0 mm F=370 N/mm <sup>2</sup>	Rundstans från 3 till Ø 64 mm	2,5 mm F=600 N/mm <sup>2</sup>
Stanskraft	75 kN		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000156	ETIM 7.0	EC000156
ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ECLASS 9.0	21-04-90-47	ECLASS 9.1	21-04-90-47
ECLASS 10.0	21-04-90-47	ECLASS 11.0	21-04-51-16
ECLASS 12.0	21-04-51-16	ECLASS 13.0	21-04-51-16

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## IE-KO-HAT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Exempel på användning

