

FAD BLK7 2XHE20 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les adaptateurs de façade utilisés pour la migration sont raccordés à l'ancien API puis, à l'aide d'un nouveau câble pré-confectionné, au nouvel API . Certains adaptateurs disposent de 2 connecteurs, pour la redondance.

Informations générales de commande

Référence	1985960000
Type	FAD BLK7 2XHE20 M
GTIN (EAN)	4050118371000
Qté.	1 pièce(s)

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	36 mm	Profondeur (pouces)	1,417 inch
Hauteur	218 mm	Hauteur (pouces)	8,583 inch
Largeur	54 mm	Largeur (pouces)	2,126 inch
Poids net	210 g		

Températures

Température de stockage	-40...60 °C	Température de fonctionnement	-25...50
-------------------------	-------------	-------------------------------	----------

Données de raccordement

Raccordement côté installation	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
--------------------------------	---

Classifications

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
--------------------------------	---

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	30 V AC / 60 V DC	Courant maximal par canal	1 A
Courant maximal par Byte	2 A	Corriente nominal total	6 A

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon	DIN EN 50178	Tension nominale	< 250 V AC
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
Tension d'essai d'isolation AC	1,2 kV	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	60 °C		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[Declaration of Conformity](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Date de création 14 mai 2024 05:03:31 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

