

BZT 1 ZA WS 10/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Держатель маркировки
Номер для заказа	1805520000
Тип	BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN)	4032248270248
Кол.	100 Шт.

BZT 1 ZA WS 10/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	11,7 мм	Глубина (дюймов)	0,461 inch
Высота	7,55 мм	Высота (в дюймах)	0,297 inch
Ширина	5,07 мм	Ширина (в дюймах)	0,2 inch
Масса нетто	0,224 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-40 °C...100 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P)	5 мм
--------------	------

Общие данные

Исполнение	для клемм	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 66	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	Темно-бежевый
Ширина	5,07 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	CAT 1 TERM 16/17 EN