

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Általános rendelési adatok

Verzió	Y-dugó, M8 / M8
Rendelési szám	1805660000
Típus	SAI Y-4S M8-M8
GTIN (EAN)	4032248272723
Qty.	1 Stück

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 12 g

Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat
Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	M8 tűske	Meghúzási nyomaték	M8: 0,5 - 0,6 Nm

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	PUR
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Kódolás	nincs
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	4	Szennyezés súlyossága	3
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Au (arany)		

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-104

Általános adatok

Csatlakozási menet	M8 / M8	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	PUR	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	nincs	Névleges feszültség	60 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező anyaga, aljzat	CuSn	Érintkező anyaga, tűske	CuZn
Érintkező felület	Au (arany)		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus) E307231

Letöltések

Engineering Data [CAD data – STEP](#)Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)Kiadványok [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)


SAI Y-4S M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz

