

**PZ 10 HEX ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými  
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	0.25mm², 10mm², Šestihranné krimpování
Objednací číslo	<a href="#">1989320000</a>
Typ	PZ 10 HEX ZERT
GTIN (EAN)	4050118373677
Množství	1 ks
Náhradní díly	<a href="#">9202810000</a>

Datum vytvoření 19. května 2024 16:41:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PZ 10 HEX ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	195 mm	Šířka (v palcích)	7,677 inch
Čistá hmotnost	510 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště
---------------	-----------------------

## Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 8	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování	Průřez koncovek, max.	10 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	0,25 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Soubory ke stažení


Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## PZ 10 HEX ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



### Příklad použití



### Příklad použití



### Příklad použití



## PZ 10 HEX ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Náhradní díly

### Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednávací číslo	<a href="#">6202810000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	