

ET S7-300-GE-A4-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

ET S7 DIN-A4 icke-självhäftande etiketter används för att märka S300-, S400- och S7-moduler från Siemens. Skräddarsydda laserutskrifter är möjliga genom att använda Weidmüllers M-Print® Pro-programvara.

- Bakgrundfärger gult eller turkos med svart tryck (lådor)
- Etiketterna kan lätt frigöras (ej självhäftande)

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 100 x 22.6 mm, Siemens, gul
Art.nr.	1821020000
Typ	ET S7-300-GE-A4-1
GTIN (EAN)	4032248319091
Förp.	10 Stück

ET S7-300-GE-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Bredd	22,6 mm	Byggbredd (tum)	0,89 inch
Nettovikt	31,2 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 160

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal märkningar per kombination	16
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10

Antal märkningar per kombination 1 Etikettark = 16 Apparatmärkning

Antal per ark 16

Applikation/Tillverkare Siemens

Bredd 22,6 mm

Brännbarhetsklass enligt UL 94 HB

Färgkod gul

Godkännande enligt UL 969 Nej

Halogener Ja

Material Vinylfilm

Materialfärg enligt motståndskod 4

Märkningsmetod Laserutskrift

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Temperaturområde för användning max. 80 °C

Temperaturområde för användning min. -40 °C

Apparatmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

ET S7-300-GE-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

