

**HDC IP68 HP 24B X2 AS S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">2001720000</a>
Тип	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
Кол.	1 Шт.

## HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	260 мм	Высота (в дюймах)	10,236 inch
Ширина	183 мм	Ширина (в дюймах)	7,205 inch
Длина	228 мм	Длина (в дюймах)	8,976 inch
Масса нетто	4 311 g		

## Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

## Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Материал крепежного уголка		Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Нержавеющая сталь Порошковое покрытие	Серия	HighPower

## Исполнение

Вид соединения	Обжимной контакт	Исполнение затворной системы	Винтовое соединение
Исполнение корпуса	Корпус для монтажа на основаниях	Конструкция	прямой
Уплотнение	Силиконовый каучук		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06
ECLASS 12.0	27-44-03-06	ECLASS 13.0	27-44-03-06

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">BPZ_HDC_Gehaeuse</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC IP68 HP 24B X2 AS S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



Во избежание повреждения контактов и изолирующих втулок мы рекомендуем починить провод.

Соответствующие расстояния показаны на следующем чертеже. Ремонт провода не входит в объем поставки.