

**ET S7-400-GE-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Nelepící značky ET S7 DIN-A4 se používají na označení modulů S300, S400 a S7 od společnosti Siemens. S použitím softwaru M-Print® Pro společnosti Weidmüller je možný přizpůsobený laserový tisk.

- U černého tisku je barva pozadí žlutá nebo tyrkys (krabice)
- Štítky lze snadno oddělit (nelepí)

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 251 x 11.5 mm, Siemens, Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">1821030000</a>
Typ	ET S7-400-GE-A4-2
GTIN (EAN)	4032248319107
Množství	10 ks

Datum vytvoření 28. května 2024 1:16:14 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ET S7-400-GE-A4-2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	251 mm	Výška (v palcích)	9,882 inch
Šířka	11,5 mm	Šířka (v palcích)	0,453 inch
Čistá hmotnost	32,8 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Siemens	
Barevný	Žlutá	
Barva materiálu podle kódu odporu	4	
Halogen	Ano	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Materiál	Vinylová fólie	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Počet na list	14	
Počet značek na kombinaci	1 List se štítky = 14 Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Počet značek na kombinaci	14
	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
Počet štítků v balení	140	
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Šířka	11,5 mm	

## Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**ET S7-400-GE-A4-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

