

ZB 4K GG HENSEL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Odbočky sběrnice s izolací nabízejí bezpečnost pro prsty na jedné straně. Na druhé straně barevná izolace také označuje příslušný potenciál, například neutrální vodič nebo PE.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen (přípojnice)
Objednací číslo	1824560000
Typ	ZB 4K GG HENSEL
GTIN (EAN)	4032248330973
Množství	50 ks

ZB 4K GG HENSEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20,4 mm	Hloubka (v palcích)	0,803 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0,748 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	3,86 g		

Specifikace systému

Verze	pro přípojnicí 10 x 3 mm
-------	--------------------------

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Bezpečnostní upozornění	<p>Návod k instalaci: Vyrovnání potenciálů PE (Potential Equalisation) modulů řadové svorkovnice je vhodné k použití v krytech v atmosférách s hořlavými prachy nebo plyny. K používání v oblastech s hořlavými plyny musí kryty splňovat požadavky normy EN 60079-0 a EN 60079-7. K používání v oblastech s hořlavým prachem musí tyto kryty splňovat požadavky normy EN 60079-0 a EN 60079-31.</p> <p>Při kombinaci s jinou svorkovnicí, rozsahy a velikostmi a pokud se používá jiné příslušenství, musíte splňovat zásady volného prostoru a vzdálenosti plazivých výbojů.</p> <p>Pokud jde o používání příslušenství, je nutno dodržovat návod výrobce.</p> <p>Seznam omezení: Moduly řadové svorkovnice PE jsou považovány za jednu komponentu, jestliže se s označením Ex používají s držáky přípojnice typu SH a WEW. Při nezávislém používání se na výše uvedené komponenty tento certifikát nevztahuje.</p>
-------------------------	---

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Izolační materiál	PA
Barevný	Stříbrná		

Další technická data

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro)	Typ montáže	Přišroubováno
-------------------	---------------------	-------------	---------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Upínací třmen
---------------	---------------

Datum vytvoření 18. května 2024 3:12:55 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ZB 4K GG HENSEL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Všeobecně

Návod k instalaci

Průchodka (pouzdro)

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-46
ECLASS 12.0	27-14-11-46	ECLASS 13.0	27-25-01-16

Osvědčení

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format