

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Double frame, Fém fedél, Lockable with cabinet key (Daimler lock)
Rendelési szám	2003150000
Típus	IE-FC-DFM-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118386929
Qty.	1 Stück

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	27,5 mm	Mélység (coll)	1,083 inch
Magasság	134 mm	Magasság (coll)	5,276 inch
Szélesség	132 mm	Szélesség (coll)	5,197 inch
Falvastagság, min.	1 mm	Falvastagság, max.	5 mm
Nettó tömeg	815,95 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Fedél anyaga	Cink présöntvény, porszórt	Protection class (UL)	Type 12
Terméktípus	Double frame, Fém fedél, Lockable with cabinet key (Daimler lock)	Vázkeret anyaga	Cink présöntvény
Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban		

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714	Tanúsítvány száma (cURus)	E223801
-------------------------	------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9,1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Manual Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz




Unit: mm

Szerelési kivágás




Unit: mm

Méretrajz



Unit: in

Szerelési kivágás



Unit: in

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

árnyékolatlan



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-IP-BP	Verzió
Rendelési szám	1450710000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
GTIN (EAN)	4050118255287	
Qty.	1 Stück	

Típus	IE-FC-DIP-BP	Verzió
Rendelési szám	1004890000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan
GTIN (EAN)	4050118389296	
Qty.	1 Stück	

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-C	Verzió
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 Stück	

Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verzió
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 Stück	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

USB

USB betétek a FrontCom®-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Verzió
Rendelési szám	1487920000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 Stück	

Jel - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Verzió
Rendelési szám	1450840000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Verzió
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FC-DF-IPH	Verzió
Rendelési szám	8003340000	FrontCom, Strip (for mounting single insert plates)
GTIN (EAN)	4050118387094	
Qty.	1 Stück	

Jel - VGA, HDMI



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-HDMI-FF	Verzió
Rendelési szám	8003390000	FrontCom, HDMI-összekötő, Jelbetétek, HDMI, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118387414	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/18 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1707270000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190925116	
Qty.	80 Stück	
Típus	SM 27/18 K MC NE GR	Verzió
Rendelési szám	1073340000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, szürke
GTIN (EAN)	4032248831425	
Qty.	80 Stück	
Típus	SM 27/18 K MC NE SI	Verzió
Rendelési szám	1713760000	SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190331177	
Qty.	80 Stück	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

árnyékolt



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-SP-PWB/2ST	Verzió
Rendelési szám	1450550000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1x táp, 2x adat
GTIN (EAN)	4050118255256	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Verzió
Rendelési szám	1067080000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1x táp, 2x adat, 1x előkészítés, RCBO
GTIN (EAN)	4050118415612	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FC-SP-2ST/2D9	Verzió
Rendelési szám	1450590000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 2x adat, 2x jel
GTIN (EAN)	4050118255263	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FC-SP-PWU/2ST	Verzió
Rendelési szám	1450620000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1x táp, US, 2x adat
GTIN (EAN)	4050118255270	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Verzió
Rendelési szám	1004810000	FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1 x GFCI, 1 x biztosító, 2x adat, 1x jel
GTIN (EAN)	4050118389289	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésinre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 Stück	

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ1	Verzió
Rendelési szám	6008530000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Teljesítményaljszatók



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelességi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWB-CN	Verzió
Rendelési szám	1450790000	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWS-US	Verzió
Rendelési szám	1450800000	FrontCom, Insert Power US, Type B, Aljzatos csatlakozó, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-PWB-DE	Verzió
Rendelési szám	1450730000	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qty.	1 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Verzió
Rendelési szám	6009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 Stück	