

SAIL-VSC-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller ofrece conectores para válvulas como conductores de conexión M12 y con terminales de conducción libres. El estado de funcionamiento del conector para válvulas viene señalado por un elemento indicador (LED). Todos los conectores de válvula disponen de un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. El tipo de protección IP 67 cumple con la situación de conexión. La dirección de salida también resulta decisiva. Weidmüller pone a su disposición modelos de 0 grados, es decir aquellos donde la dirección de salida del cable se encuentra donde el contacto PE.

Datos generales para pedido

Versión	Conector de válvula con junta integrada, Extremo abierto - Con. para válvulas, C
Código	1845180300
Tipo	SAIL-VSC-3.0U(0.5)
GTIN (EAN)	4032248358724
Cantidad	1 Pieza
Disponible hasta	2013-03-01

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 6:57:34 CEST

SAIL-VSC-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 104 g

Datos técnicos del cable

Apantallado	No	Apto para cadena de arrastre	Sí
Color de revestimiento	negro	Diámetro exterior	4.6 mm ± 0.2 mm
Gama de temperatura, fija	-50...80 °C	Gama de temperatura, móvil	-25...80 °C
Halógenos	No	Longitud de cable	3 m
Material de la funda	PUR	Número de polos	3
Sección del conductor	0,5 mm ²		

Datos técnicos generales

Circuitos de protección	Diodo supresor	Codificación	Tipo C industrial (9,4 mm)
Intensidad nominal	4 A	LED	Sí
Material de contacto	CuZn	Rango de temperatura caja	-25...+80 °C
Rosca de conexión	otros	Superficie de contacto	estañado
Tensión nominal	24 V	Tipo de protección	IP67, atornillado
Versión	Extremo abierto - Con. para válvulas		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	FL FIELDWIRING EN


SAIL-VSC-3.0U(0.5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



Esquema de polos



Esquema de conexiones

