

ET S7-400-GE-A4-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

ET S7 DIN-A4 icke-självhäftande etiketter används för att märka S300-, S400- och S7-moduler från Siemens. Skräddarsydda laserutskrifter är möjliga genom att använda Weidmüllers M-Print® Pro-programvara.

- Bakgrundfärger gult eller turkos med svart tryck (lådor)
- Etiketterna kan lätt frigöras (ej självhäftande)

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	LaserMark, Apparatmärkning, 251 x 13.5 mm, Siemens, gul
Art.nr.	1847640000
Typ	ET S7-400-GE-A4-3
GTIN (EAN)	4032248366354
Förp.	10 Stück

ET S7-400-GE-A4-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Höjd	251 mm	Bygghöjd (tum)	9,882 inch
Bredd	13,5 mm	Byggbredd (tum)	0,531 inch
Nettovikt	30,1 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Leveransform	Etikettark
	Antal märkningar per kombination	14
Antal märkningar per förpackningsenhet	140	
Antal märkningar per kombination	1 Etikettark = 14 Apparatmärkning	
Antal per ark	14	
Applikation/Tillverkare	Siemens	
Bredd	13,5 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Färgkod	gul	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Halogener	Ja	
Material	Vinylfilm	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Märkningsmetod	Laserutskrift	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	

Apparatmärkning

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

ET S7-400-GE-A4-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

