

MOPL K3 N FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 44 mm, Breite: 156 mm, Tiefe: 3 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
Best.-Nr.	1898210000
Typ	MOPL K3 N FE
GTIN (EAN)	4032248516797
VPE	1 Stück

MOPL K3 N FE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0,118 inch
Höhe	44 mm	Höhe (inch)	1,732 inch
Breite	156 mm	Breite (inch)	6,142 inch
Befestigungsmaß Höhe	22 mm	Befestigungsmaß Breite	147,2 mm
Nettogewicht	71 g		

Allgemeine Angaben

Materialstärke	2 mm	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech verzinkt		

Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsmaß Breite	147,2 mm	Befestigungsmaß Höhe	22 mm
Materialstärke	2 mm	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech verzinkt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

MOPL K3 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

TS 15



Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS15X5 ST K3	Ausführung
Best.-Nr.	8000003885	Tragschiene, TS 15, Breite: 155 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt
GTIN (EAN)	4050118652512	und passiviert
VPE	20 Stück	