

**MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 52 mm, Breite: 91 mm, Tiefe: 3 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
Best.-Nr.	<a href="#">1905270000</a>
Typ	MOPL K2 N FE
GTIN (EAN)	4032248524433
VPE	1 Stück

**MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0,118 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	91 mm	Breite (inch)	3,583 inch
Befestigungsmaß Höhe	26 mm	Befestigungsmaß Breite	82 mm
Nettogewicht	46 g		

**Allgemeine Angaben**

Materialstärke	2 mm	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech verzinkt		

**Allgemeine Angaben Zubehör**

Befestigungsmaß Breite	82 mm	Befestigungsmaß Höhe	26 mm
Materialstärke	2 mm	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech verzinkt		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**MOPL K2 N FE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****TS 15**

Das Systemzubehör der Klippon® K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	TS15X5 ST K2	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">8000003884</a>	Tragschiene, TS 15, Breite: 90 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und
GTIN (EAN)	4050118652505	passiviert
VPE	20 Stück	