

SAI-ADAPT-M8/M12 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry M8/M12 a M12/M8 slouží pro rychlé zavedení velikosti zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor Y, M12 / M8
Objednací číslo	1990540000
Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 4P
GTIN (EAN)	4050118376371
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 11:44:42 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAI-ADAPT-M8/M12 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	14 g
----------------	------

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	M12 = A kód, M8 = žádné	Materiál kroužku se závitem	Tlakově litý zinek, poniklovaný
Počet pólů	4	Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Stupeň krytí	IP67	Závažnost znečištění	3

Údaje o připojení

Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M8 konektor samec	Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Utahovací moment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
---------------------	----------------------------------

Obecné údaje

Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	M12 = A kód, M8 = žádné	Počet pólů	4
Připojovací závit	M12 / M8	Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Stupeň krytí	IP67	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

SAI-ADAPT-M8/M12 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M8/M12 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení

