

**SAI-ADAPT-M12/M8 3P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 and M12/M8 adapters serve for quick implementation of the plug size.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Y-csatlakozó, M12 / M8
Rendelési szám	<a href="#">1990550000</a>
Típus	SAI-ADAPT-M12/M8 3P
GTIN (EAN)	4050118376395
Qty.	1 Stück

## SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	12 g
-------------	------

## Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 túske	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Kódolás	M12 = A-kódolt, M8 = nincs
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	3
Szennyezés súlyossága	3	Védelmi osztály	IP67

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
----------------------	----------------------------------

## Általános adatok

Csatlakozási menet	M12 / M8	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	M12 = A-kódolt, M8 = nincs	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	3
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

**SAI-ADAPT-M12/M8 3P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAI-ADAPT-M12/M8 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz



### Kapcsolási rajz

