

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Адаптеры M8/M12 и M12/M8 обеспечивают соответствие размеру штекера.

Основные данные для заказа

Исполнение	Y-образный соединитель, M8/M8
Номер для заказа	1990570000
Тип	SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
GTIN (EAN)	4050118376609
Кол.	1 Шт.

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 10 g

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	4
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Соединительная резьба	M8/M8
Степень загрязнения	3	Экранированное соединение	Нет

Данные соединений

Момент затяжки M8: 0,5 Нм
Одиночный выход 2 — вставной разъем Гнездо M8
Одиночный выход 1 — вставной разъем Штекер M8

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	4
Материал резьбового кольца	Цинковое литье под давлением, никелированный	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-104

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертёж




Схема соединений

